



アルミワイドホイールリム 取扱説明書

商品番号	フロント	: 06 09 0004 (17X1.60 / ブラック)
		: 06 09 0007 (17X1.60 / シルバー)
	リア	: 06 09 0005 (17X1.85 / ブラック)
		: 06 09 0008 (17X1.85 / シルバー)
適応車種及びフレーム番号		
	CROSS CUB	: JA10 4000001 ~
	スーパーカブ110	: JA10 1000001 ~

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
 ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

特徴

信頼と実績のある D.I.D と共同開発による日本製アルミワイドリムです。
 ノーマルリムサイズ、フロント17X1.40、リア17X1.60のスチール製に対し、オリジナルリムは、フロント17X1.60、リア17X1.85のアルミ製ワイドリムながら、強度を確保し、フロントで約17%、リアで約5%の軽量化を実現しています。

リム表面はバフ研磨後アルマイトを施し、カスタムイメージを高めています。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

当製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。

当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

スポーク、ニップル、タイヤフラップはノーマル部品を使用して下さい。但し、各部品を点検し、不具合の有る部品は必ず新品と交換して下さい。

チューブ及びタイヤはノーマル品を使用する事が出来ます。

スポークホイールの場合、組み立てに際してスポークの張りを調整し、同時にリムの振れを基準値以下にする芯出しを行う必要が有ります。信頼のおけるプロショップでの作業をお勧めします。

ノーマルのチューブ及びタイヤの使用が出来ます。タイヤを変更する場合、推奨タイヤサイズは、ノーマルと同様です。

フロントホイール、リアホイールの脱着作業は、ホンダ純正サービスマニュアル、スーパーカブ110、CROSS CUB用を必ず参照し確実に行って下さい。また、タイヤ交換作業に付いてはホンダサービスマニュアル共通編もしくは、タイヤメーカーの取扱説明書を参照して下さい。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・取り付け作業は、車両を安定させた状態で行って下さい。(車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・技術・知識等が無い方は、作業を行わないで下さい。(部品破損等の原因により、転倒・事故につながる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
 クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。
 修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

～取り付け要領～

フロント

スポーク張り調整


スポークニップルを均等に締め込み、ハブ左側端面とリム側面との距離を調整し、同時にリムの振れを基準値以下にします。

リムとハブの基準距離

スーパーカブ : $7.25 \pm 1 \text{ mm}$

CROSS CUB : $4.75 \pm 1 \text{ mm}$


ニップル締め付けトルク : $3.2 \text{ N} \cdot \text{m} (0.3 \text{ kgf} \cdot \text{m})$



振れ点検

縦方向 : 2.0 mm 以下

横方向 : 2.0 mm 以下



組み立て

サービスマニュアルを参照し、取り外しと逆手順で行って下さい。

リア

スポーク張り調整


スポークニップルを均等に締め込み、ハブ右側端面とリム側面との距離を調整し、同時にリムの振れを基準値以下にします。

リムとハブの基準距離

スーパーカブ : $4 \pm 1 \text{ mm}$

CROSS CUB : $6 \pm 1 \text{ mm}$


ニップル締め付けトルク : $3.7 \text{ N} \cdot \text{m} (0.4 \text{ kgf} \cdot \text{m})$



振れ点検

縦方向 : 2.0 mm 以下

横方向 : 2.0 mm 以下



株式会社 SPECIAL PARTS 式川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857